



特長

- 1) 軽量で操作简单(電源スイッチを入れるだけ)
- 2) 剥離性がとてもよく、粉(餅取粉など)不要
- 3) トレーの掃除も簡単

連続で使用する場合

モータが破損する恐れがあるため

4~5時間に1回は停止してください。15分程度

トレーについて

※キズなどを入れるとコーティングが剥がれ、お餅がとれにくくなります。

※お掃除はスポンジで軽く洗い流してください。

※貼られている剥離性シートが摩耗・破損した場合、お客様自身で交換可能です。

トレーの回転方向について

※正逆転しますが、モータ仕様によっては一方方向のみとなる場合があります。

※正逆転させるには、回転させる方向に手で負荷を与え電源を入れてください。

◆安全にお使いになるためのご注意

- 回転中にトレーのフチを触らないようにしてください。手が切れる恐れがあります。
- 本体に直接水をかけないようにしてください。電気BOXを兼ねていますので危険です。
※汚れた場合は、よく絞って水拭きしてください。

型 式	ASD-2302CT
サイズ	トレー直径 33cm
	高さ 10cm
本体質量	約1.3kg
電源電圧	AC100V、50/60HZ
消費電力	4W
回転数	2回転程度/分(固定)
回転方向	CW/CCW
耐荷重	3kg



元気なものづくり集団!

株式会社 旭電装

岡山県新見市下熊谷 1578-1

TEL/FAX (0867)88-8068